

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
Suede, 12 W

Stropné svetidlá

2700 K

Biela



31801/31/EO



## Vy zdobte svoj domov svetlom

Jemný a jednoduchý tvar tohto nástenného a stropného svetla LED Philips myLiving Suede je drobný a nerušivý, hodí sa do každej miestnosti a vytvára záplavu teplého bieleho svetla.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Špeciálne vlastnosti

- Vhodné na inštaláciu na stenu aj strop

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život
- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED




Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Inštalácia na stenu aj strop



Nainštalujte toto svietidlo na stenu alebo na strop – presne podľa svojich predstáv.

## Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacía izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

## Vytvorte štýlovú atmosféru



Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 100 mA

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 0,38 kg
- Celková výška: 79 mm
- Celková dĺžka: 280 mm
- Celková šírka: 280 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 280 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1200
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718696163580
- Netto hmotnosť: 0,35 kg
- Brutto hmotnosť: 0,58 kg
- Výška: 340 mm
- Dĺžka: 86 mm
- Šírka: 335 mm



Dátum vydania:  
2026-06-10  
Verzia: 0.354

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)