

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Runner

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Aluminium



53090/48/12



Vysokokvalitné bodové svietidlo bez žiarovky

Toto jednoduché bodové svetidlo v industriálnom štýle je malé a štíhle. Dokonale sa hodí do každého moderného interiéru. Strieborné hliníkové teleso skvele dopĺňa svetelný zdroj. Výrazný dekoratívny prvok s otočným svetelným zdrojom.

Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Nastaviteľná bodová hlavica na zaistenie maximálnej flexibility

Hlavné prvky

Jednoducho nastaviteľná bodová hlavica

Nastaviteľná bodová hlavica je určená na nasmerovanie svetla tam, kde ho najviac potrebujete.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hliník
- Materiál: Kov
- Farba telesa: Hliník

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: Nie
- Produkt namontujte mimo dosahu rúk: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,345 kg
- Výška: 10,7 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 9,0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: No bulb included
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Svetidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) triedy: A++ až E
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 20W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 20
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Počet svetelných zdrojov: 1
- Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291487937
- Netto hmotnosť: 0,35 kg
- Brutto hmotnosť: 0,42 kg
- Výška: 11,5 cm
- Dĺžka: 10,2 cm
- Šírka: 13,8 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.565

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com