

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Star

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

2700 K

Biela

Možnosť stmievania

56240/31/16



Skrášlite svoj domov svetlom

Nástenné bodové svetidlo LED myLiving Star značky Philips vyjadruje nadčasovú eleganciu cez svoj chrómový držiak a štruktúrované biele telo. Toto úsporné svetidlo prináša vďaka najnovšej technológii LED záplavu teplého bieleho svetla, ktoré štýlovo rozžiari vašu izbu.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
- Dlhá prevádzková doba až 30 rokov

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica

Hlavné prvky

Úspora energie




Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energetickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Dlhá prevádzková doba (30 rokov)



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,280 kg
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 118 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 6.5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291444848
- Netto hmotnosť: 0,28 kg
- Brutto hmotnosť: 0,35 kg
- Výška: 14,3 cm
- Dĺžka: 7,3 cm
- Šírka: 9,3 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.1583

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com