

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
Twirly, 17 W

Stropné svetidlá

4 000 K

Biela



8718696129579



## Vyždobte svoj domov svetlom

Prineste do izby prirodzenú atmosféru vďaka stropnému svetidlu LED myLiving Twirly značky Philips. Vyžaruje rozptýlené teplé svetlo, ktoré prežiari všetky zákutia izby a môžete ho použiť na strope i na stene.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Špeciálne vlastnosti

- Vhodné na inštaláciu na stenu aj strop

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život
- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

# Hlavné prvky

## Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## Dlhá prevádzková doba




Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Inštalácia na stenu aj strop



Nainštalujte toto svietidlo na stenu alebo na strop – presne podľa svojich predstáv.

## Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestrannosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

## Vytvorte štýlovú atmosféru



Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 142 mA

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,47 kg
- Celková výška: 65 mm
- Celková dĺžka: 347 mm
- Celková šírka: 347 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Priemer: 347 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1900
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696129579
- Netto hmotnosť: 0,47 kg
- Brutto hmotnosť: 0,75 kg
- Výška: 6,7 cm
- Dĺžka: 39,4 cm
- Šírka: 39,4 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.576

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)