

PHILIPS


Svetelný pás, 5 m

Svetelné pásy

3 500 K

Priehľadné

8718696164228



Špičkové svetlo a štýl

Prijemné lineárne svetlo pre váš priestor

Zladte svoj interiér

- Kompaktná veľkosť do malého priestoru

Materiál a povrchová úprava


- Materiály vysokej kvality

Hlavné prvky

Kompaktná veľkosť do malého priestoru

Ideálne do malých priestorov

Materiály vysokej kvality



Odolný a atraktívny materiál zaručuje atraktívnu a dlhodobú investíciu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Prieľadná
- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Vypínač na kábli: áno
- Vráťane sieťového adaptéra: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3500 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 85 lm/W

Svetelný reťaz/pás

- Možnosť predĺženia: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Svetelné pásy
- EyeComfort: Nie

Iné vlastnosti

- Prúd: 225 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,205 kg
- Celková výška: 2,6 mm
- Celková dĺžka: 5 000 mm
- Celková šírka: 8 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 2050
- Farba svetla: 3500
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 22
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotyk rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696164228
- Netto hmotnosť: 0,28 kg
- Brutto hmotnosť: 0,32 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 5,5 cm
- Šírka: 16 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.383

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaľnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com