

PHILIPS


Svetelný pás, 5 m,
RGB

Svetelné pásy


RGB

Priehľadné

Stmievateľné; RGB



8718696164242



Svetelné LED pásy Philips prežiaria váš svet farbami

Dialkovým ovládaním sa dá tento svetelný pás ľahko ovládať. Mieru svetla si môžete plynule nastaviť na tú správnu úroveň. Zmeňte farbu podľa svojich predstáv – máte po ruke 30 predvolených farieb. Svetelné LED pásy Philips sa ľahko namontujú, skrátia na ideálnu dĺžku a prilepia na akýkoľvek povrch

Jednoduchá inštalácia

- Strihané na mieru

Plug and play

- Plug and play: jednoduchá inštalácia

Ovládanie

- Dialkové ovládanie je súčasťou zostavy na zaistenie pohodlia

Hlavné prvky

Strihané na mieru

Svetelné pásy môžete ľahko odstrihnúť, aby vyhovovali vašim priestorom. Značky na odstrihnutie na svetelnom páse označujú miesta odstrihnutia.

Plug and play: jednoduchá inštalácia

Naše svetelné pásy typu „plug and play“ sa jednoducho inštalujú, vďaka čomu si ich okamžite môžete začať užívať. Balenie obsahuje všetko, čo potrebujete.

Dialkové ovládanie je súčasťou zostavy na zaistenie pohodlia

Môžete si vybrať rôzne farby svetla, úrovne stmievania a rôzne predvolené svetelné nastavenia.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Priehľadná
- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Vypínač na kábli: áno
- Vráťane sieťového adaptéra: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 45
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 20 lm/W

Svetelný reťaz/pás

- Možnosť predĺženia: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Svetelné pásy
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Farby RGB

Iné vlastnosti

- Prúd: 200 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,205 kg
- Celková výška: 2,6 mm
- Celková dĺžka: 5 000 mm
- Celková šírka: 10 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: –
- Farba svetla: RGB
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitoú izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Netto hmotnosť: 0,28 kg
- Brutto hmotnosť: 0,32 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 5,5 cm
- Šírka: 16 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.453

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com