

# PHILIPS

Stropné svietidlo  
Shan, 12 W

Stropné svietidlá

4 000 K

Biela

Snímač



8718699680558



## Svietidlo vybavené snímačom pohybu pre viac pohodlia a extra úsporu energie

Zvýšte svoj komfort a zároveň ušetríte energiu. Stropné LED svietidlo Philips so snímačom pohybu sa zapína a vypína pomocou senzora, čo znamená, že môžete do miestnosti vstúpiť alebo z nej odísť bez nutnosti hľadať vypínač. Vďaka širokému rozsahu detekcie a technológii LED s okamžitým zapnutím bude vaša domácnosť osvetlená práve vtedy, keď to budete potrebovať.

### Jednoduchá obsluha

- Vďaka vstavanému automatickému snímaču pohybu sa toto svietidlo automaticky zapne, keď človek prejde okolo.
- Jednoduchá inštalácia

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Životnosť

- Úspora energie
- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Integrovaný snímač pohybu

### Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyh kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Úspora energie

Šetrí energiu – to je dobré pre vašu peňaženku aj životné prostredie.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 104

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Snímač

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 108 mA

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 0,38 kg
- Celková výška: 80 mm
- Celková dĺžka: 260 mm
- Celková šírka: 260 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 266 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1250
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718699680558
- Netto hmotnosť: 0,42 kg
- Brutto hmotnosť: 0,54 kg
- Výška: 8,2 cm
- Dĺžka: 30 cm
- Šírka: 30 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.419

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)