

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Dive

Zapustené bodové
svetidlá

2700 K

Biela

Stmievateľné; Odolné voči vode



8718699755928



Vytvorte si dokonalé prostredie pomocou kvalitného stmievateľného svetla.

Vytvorte si dokonalú atmosféru pomocou stmievateľných zapustených bodových svetidiel Philips LED, vďaka ktorým môžete jednoducho stmievať osvetlenie, od žiarivého svetla na každodenné použitie až po útulné tóny.

Zladte svoj interiér

- Dekoratívna kovová povrchová úprava

Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Možnosť stmievania

8718699755928

Životnost

- Dlhá životnost až 15 000 hodin

Hlavné prvky

Dekoratívna kovová povrchová úprava

Moderná kovová úprava je štýlovým detailom.

Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a prilákajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyh kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný

výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Možnosť stmievania

Umožňuje vám zmeniť náladu prispôbením jasú svetidiel LED – od jasného bieleho svetla až po útulné tlmené svetlo ako pri tradičných lampách.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 10 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 64 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa, Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Prúd: 29 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,114 kg
- Zapustená vzdialenosť: 15 mm
- Celková výška: 55 mm
- Celková dĺžka: 85 mm
- Celková šírka: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 85 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 350
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP65 | Vzduchotesné a odolné voči prúdu vody, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699755928
- Netto hmotnosť: 0,34 kg
- Brutto hmotnosť: 0,4 kg
- Výška: 9 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 18,7 cm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.292

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com