

PHILIPS

Sviečka 25 W, T25,
E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 h



8718699771959



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Táto LED žiarovka značky Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Na použitie v chladničkách a mrazničkách

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED

žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Spotrebičová žiarovka na špeciálne použitie

Žiarovky Philips do chladničiek možno použiť v chladničkách, mrazničkách a na podobných miestach s nízkou prevádzkovou teplotou. Jednoduchá výmena spotrebičových žiaroviek za žiarovky Philips do chladničiek zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700
- Svetelný tok: 250 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 78,00

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8718699771959
- EOC: 871869977195900
- Názov produktu: LED 25W T25 E14
WW FR ND 1SRT4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 25
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): G
- Výkon: 3,2
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 71 mm
- Celková dĺžka: 71 mm
- Celková šírka: 25 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 25 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 391880
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000–3–3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E14

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699771959
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.260

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com