

PHILIPS

Žiarovka 40, 18, 9 W
B35 E14

LED


2 700/2 500/2 200 K

470, 180, 90 lm

15 000 h



8718699772154



Jedna žiarovka. Váš vypínač. Tri nastavenia osvetlenia.

Zmeňte atmosféru vo svojej miestnosti podľa toho, čo práve robíte. Pri LED svietidlách Philips SceneSwitch môžete jednoducho prepínať medzi jasným a prirodzeným svetlom a príjemným teplým svetlom. Stačí vám súčasný vypínač.

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Tri nastavenia svetla
- Nie je potrebný žiadny stmievač ani dodatočná inštalácia

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Tri nastavenia svetla (SSDL)

Náhradná žiarovka typu všetko v jednom, ktorú možno pôvodným vypínačom nastaviť na niektorú z troch rôznych úrovní jasú denného svetla.

Plug and play



Nevyžaduje žiadnu ďalšiu inštaláciu ani stmievací vypínač. Táto žiarovka nie je vhodná na používanie so stmievačmi. Ak sa používa so stmievacou súpravou, nastavte stmievač na 100% jas.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezatažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200-2500-2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470, 180, 90 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2200, 2500, 2700
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0.4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 94,00

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: SceneSwitch

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Názov produktu: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.5

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40;18;9
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 5, 2,5, 1
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 106 mm
- Celková dĺžka: 106 mm
- Celková šírka: 35,5 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 35,5 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 739281
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000–3–3: 0,9
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E14

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699772154
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.374

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com