

PHILIPS

Bodové svetidlo
100 W R7S

LED

3 000 K


1 600 lm

15 000 h

Stmievanie



8718699780371



Stmievateľná lineárna LED žiarovka s 300- stupňovým lúčom

Táto moderná lineárna LED žiarovka predstavuje ideálnu náhradu halogénových žiaroviek R7S, pričom jej energetická účinnosť je oveľa vyššia.

Svetlo vysokej kvality

- Studené povzbudzujúce svetlo

Hlavné prvky

3 500 K [svietidlá LED]



Táto žiarovka s farebnou teplotou 3 500 K vyžaruje chladné povzbudzujúce svetlo, ktoré je ideálne na vytvorenie útulnej atmosféry, keď máte na návšteve svojich priateľov alebo si len tak chcete posediť pri knihe.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerový reflektor
- Päťica: R7s
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 1600 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.4
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 114

Rozličné

- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

Informácie na balení

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Názov produktu: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.8
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 14
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 14

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 118 mm
- Celková dĺžka: 118 mm
- Celková šírka: 29 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 397578

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699780371
- Netto hmotnosť: 0,09 kg
- Brutto hmotnosť: 0,11 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.521

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com