

PHILIPS

A60 – inteligentná
žiarovka, E27

Hue White Ambiance
Filament

Teplé až chladné biele svetlo

Okamžité ovládanie pomocou
funkcie Bluetooth

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



8719514301429



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Pri týchto inteligentných LED žiarovkách A60 sa retro štýl spája s modernými prvkami. Majú stočené vnútorné vlákno, teplé až chladné biele svetlo, možnosť okamžitého stmievania a päťicu E27, vďaka ktorej sa hodia do väčšiny štandardných svietidiel.

Neobmedzené možnosti

- Spojenie retro štýlu a moderných funkcií

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s jemným bielym svetlom



Hlavné prvky

Spojenie retro štýlu a moderných funkcií



Získajte obľúbený vzhľad Edisonových žiaroviek, pre ktoré je typické žeravé, vnútorné skrútené vlákno a priehľadná guľa, vďaka žiarovkám s inteligentným vláknom. Tieto inteligentné LED žiarovky v retro štýle v sebe spájajú vzhľad a funkcie jednoduchého klasického štýlu a možnosti inteligentného osvetlenia radu Philips Hue.

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svietidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svietidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Ovládajte osvetlenie hlasom, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svietidlo. *Spolupracuje s asistentkou Amazon Alexa a asistentom Google Assistant.

Navodíte si tú správnu atmosféru osvetlením s jemným bielym svetlom



Žiarovky a svietidlá Hue vyžarujú jemné biele svetlo. Tieto svietidlá možno stmievať (od jasného denného svetla až po slabé nočné osvetlenie), aby ste svoju domácnosť mohli naplniť ideálnou intenzitou teplého svetla práve vtedy, keď to potrebujete.

Technické údaje

Rozmery žiarovky

- Rozmery (Š x V x H): 60x115

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: -20 °C až 45 °C

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Informácie na balení

- EAN: 8719514301429

Spotreba energie

- Označenie energetickej účinnosti (EEL): G

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Hmotnosť: 43
- Technológia žiarovky: LED
- Objímka/pätica: E27
- Svetelný tok pri 2 700 K: 550 lm
- Registračné číslo EPREL: 400274

Žiarovka

- Teplota farieb: 2200–4500K
- Priemer: 60 mm
- Faktor tvaru: A60
- Výška: 115 mm
- Vstupné napätie: 220V–240V
- Životnosť: 15 000 h
- Svetelný výkon: Teplé až chladné biele svetlo
- Svetelný tok v lúmenoch: 550 lm
- Max. prevádzkový výkon: 7 W
- Max. výkon v pohotovostnom režime: 0.5 W
- Počet spínacích cyklov: 50 000
- Faktor účinnosti: 0.6
- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Možnosť aktualizácie softvéru: pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge
- Spustenie: Okamžitý výstup svetla 100 %
- Výkon vo wattoch: 7 W
- Komunikačný protokol: Bluetooth a Zigbee
- Možnosť aktualizácie softvéru: Pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge

Obsah balenia

- Žiarovky hue: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Kompatibilné s technológiou HomeKit: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (cez Hue Bridge), Microsoft Cortana (cez Hue Bridge)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514301429
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 14 cm
- Dĺžka: 7,2 cm
- Šírka: 7,2 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002477501



Dátum vydania:
2024-04-22
Verzia: 0.451

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com