

PHILIPS

Sviečka 60 W, P48,
E14

LED

6 500 K

806 lm

15 000 h



8719514309760



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Najmodernejšia LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energiu a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 6500 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 865 | CCT of 6500K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8719514309760
- EOC: 871951430976000
- Názov produktu: LED 60W P48 E14 CDL FR ND 1SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 95 mm
- Celková dĺžka: 95 mm
- Celková šírka: 48 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 453241

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514309760
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.309

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com