

PHILIPS

Sviečka 60 W, B38,
E14 × 2

LED

4 000 K

806 lm

15 000 h



8719514310216



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Najmodernejšia LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energie a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťka: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 840 | CCT of 4000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8719514310216
- EOC: 871951431021600
- Názov produktu: LED 60W B38 E14 CW FR ND 2SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 114 mm
- Celková dĺžka: 114 mm
- Celková šírka: 38 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP20
- Registračné číslo EPREL: 453235

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514310216
- Netto hmotnosť: 0,08 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-18
Verzia: 0.289

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com