

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
Super Slim, 36 W

Stropné svetidlá

2700 K

Čierna

Možnosť stmievania



8719514327160



## Jedno svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vytvorte správnu atmosféru zmenou jasú osvetlenia. Vďaka stropným LED svetidlám SceneSwitch od spoločnosti Philips si môžete vychutnať tri nastavenia jasú, ktoré sa dokonale hodia pre každý okamih. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná inštalácia. Potrebujete len existujúci vypínač.

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spáľňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život

### Zladte svoj interiér

- Extra štíhly dizajn

### Jednoduchá obsluha

- Svetidlo je možné namontovať na stenu alebo strop, vďaka čomu poskytuje slobodnú voľbu pri prispôsobení vášho interiéru.
- Jednoduchá inštalácia

### Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

# Hlavné prvky

## Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

## Extra štíhly dizajn

Tenký dizajn je ideálny do miestností so zníženým stropom, kde možno svietidlo zarovnať s povrchom.

## Možnosť namontovania na stenu alebo strop

### Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

### Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytujú pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

## Iné vlastnosti

- Prúd: 183 mA
- Účinnosť: 100 lm/W

#### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,86 kg
- Výška: 2,8 cm
- Dĺžka: 55 cm
- Šírka: 55 cm

#### Servis

- Záruka: 5 rokov

#### Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 550 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 3600
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 36
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514327160
- Netto hmotnosť: 1,7 kg
- Brutto hmotnosť: 2 kg
- Výška: 55 cm
- Dĺžka: 3,2 cm
- Šírka: 54,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002667301



Dátum vydania:  
2024-07-25  
Verzia: 0.360

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)