

PHILIPS


Stropné svietidlo

Zapustené bodové
svietidlá


IMPALA SL264

Čierna

Stlmit



8719514328617



Čím viac svetlo stlmíte,
tým je osvetlenie
teplejšie.



Vytvorte dokonalú náladu so stmievateľnými zapustenými bodovými svietidlami Philips LED WarmGlow. Čím viac stmievate, tým je svetlo teplejšie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 71 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 33 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,195 kg
- Zapustená vzdialenosť: 4 mm
- Celková výška: 48 mm
- Celková dĺžka: 48 mm
- Celková šírka: 92 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6,8–7,8 cm x 6,8–7,8 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 92 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 500
- Farba svetla: 2200–2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 6
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514328617
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,23 kg
- Výška: 9,5 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 11,4 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.337

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com