

# PHILIPS


## Stropné svietidlo

Zapustené bodové  
svietidlá


IMPALA SL264

Biela

Stlmiť



8719514328631



# Čím viac svetlo stlmíte, tým je osvetlenie teplejšie.

Vytvorte dokonalú náladu so stmievateľnými zapustenými bodovými svietidlami Philips LED WarmGlow. Čím viac stmievate, tým je svetlo teplejšie.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 71 lm/W

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

## Iné vlastnosti

- Prúd: 33 mA

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,195 kg
- Zapustená vzdialenosť: 4 mm
- Celková výška: 48 mm
- Celková dĺžka: 48 mm
- Celková šírka: 92 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6,8–7,8 cm x 6,8–7,8 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Priemer: 92 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 500
- Farba svetla: 2200–2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 6
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotyk rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514328631
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,06 kg
- Výška: 10,5 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 17,6 cm



Dátum vydania:  
2025-09-06  
Verzia: 0.307

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)