

PHILIPS

Smart LED žiarovka s
vláknom G95, päťica E27,
806 lm

Smart LED

Dekoratívna žiarovka

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom

8719514372184



Rozšírte možnosti domáceho osvetlenia

Táto dekoratívna LED žiarovka kombinuje nadčasový štýl a pokročilé inteligentné svetelné funkcie, vďaka čomu je výnimočným doplnkom každého priestoru. Dizajn s viditeľným vláknom vytvára teplý, pútavý centrálny bod, ktorý zlepšuje atmosféru vašej miestnosti aj po vypnutí. S nastaviteľným bielym svetlom môžete ľahko prejsť z chladných, energizujúcich tónov na jemné, uvoľňujúce teplo.

Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense
- Smart automatizácie

Svetelné režimy


- Dekor. žiarovka

Hlavné prvky

Connected by WiZ

Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpite do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

Smart automatizácie



Naplánujte si osvetlenie tak, aby fungovalo v súlade s vaším denným režimom – automaticky sa zaplo po prebudení a zhaslo, keď nikto nie je doma, aby ste šetrili energiu.

Dekorat. žiarovka



Viditeľné vlákno navodzuje príjemné a útulné dekoratívne prostredie, preto, aj keď svetlo nesvieti, vylepšuje atmosféru miestnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: G95
- Päťica: E27
- Typ skla: Priehľadné
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,07 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slniečková energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 43 mA

Informácie na balení

- EAN: 8719514372184
- EOC: 871951437218400
- Názov produktu: PHI WFB 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 14,2 mm
- Celková dĺžka: 14,2 mm
- Celková šírka: 9,5 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 806 lm
- Menovitý výkon: 7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1901139
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514372184
- Netto hmotnosť: 0,07 kg
- Brutto hmotnosť: 0,14 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 10,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-22
Verzia: 0.198

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com