

PHILIPS

Nástenné svetidlo Shades 15 W

myGarden



2700 K

Antracit

Odolné voči vode



8719514385382



Štýlová úspora

Jedinečný dizajn pre jedinečné chvíle vonku. Toto elegantné antracitové nástenné svetidlo Philips vyžaruje teplé biele úsporné svetlo. Nádherné efekty dvojsmerného svetla vás priam lákajú vyjsť von a oddýchnuť si v záhrade.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Výnimočne dlhá životnosť žiarovky
- Úspora energie

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber pre moderný štýl
- Výber vonkajších nástenných svetidiel

Spojte príjemné prostredie s praktickými funkciami

- Prívetivá žiara teplého bieleho svetla

Špeciálne vlastnosti

- Efekt dvojsmerného svetla
- Jednoduché nastavenie pre akýkoľvek druh použitia
- Odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Výnimočne dlhá životnosť žiarovky



Pribalená žiarovka Philips s výnimočne dlhou životnosťou, až 20 000 hodín.

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.


Výber pre moderný štýl

Toto svietidlo bolo navrhnuté v Európe a vyznačuje sa jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte vonku moderný štýl.

Výber vonkajších nástenných svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Prívetivé teplé biele svetlo



Philips Outdoor je rad svietidiel určených na použitie vonku, ktoré vytvárajú nádherné teplé a prívetivé svetlo. Farebná teplota svetla je 2700 Kelvinov. Zabezpečí tiež dostatok svetla pre dobrú viditeľnosť, takže môžete priestor vonku používať podľa chuti aj po zotmení, a môžete oddychovať s vedomím, že bude v noci bezpečný a chránený.

Efekt dvojsmerného svetla

Efekt dvojsmerného svetla na celkové osvetlenie záhrady.

Jednoduché nastavenie

Toto svietidlo a všetky konzoly sú navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu. Všetko potrebné nájdete v balení – vrátane praktického kľúča a skrutky typu torx a jasných pokynov, ktoré vám poskytnú informácie o tom, kde je vhodné produkt umiestniť a aká hodnota IP mu je pridelená.

Odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri všeobecnom použití vonku.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 10 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,740 kg
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 171 mm
- Celková šírka: 170 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514385382
- Netto hmotnosť: 0,4 kg
- Brutto hmotnosť: 0,5 kg
- Výška: 24,5 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Šírka: 18,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.313

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com