

PHILIPS

Stĺpové svetidlo Bridge,
14 W, E27, bez žiarovky

Ecomoods

Bez žiarovky

Antracit

Odolné voči vode



8719514385849



Štýlová úspora

Užite si večerné leňošenie na záhrade vďaka tomuto elegantnému antracitovému vonkajšiemu stĺpovému svetidlu Philips. Uvíta vás teplým bielym svetlom a je ideálne na celkové osvetlenie záhrady. Vytvorte pôsobivú atmosféru a vyjadrite svoje architektonické cítenie.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora až 80 % energie
- Výnimočne dlhá životnosť žiarovky
- Vyrobené z robustných a vysoko spoľahlivých materiálov

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Štýlový moderný dizajn pre vašu záhradu
- Zmysel pre detail, vyrobené zo špičkových a elegantných materiálov
- Úplný rozsah dostupných použití

Spojte príjemné prostredie s praktickými funkciami

- Prívetivá žiara teplého bieleho svetla

Špeciálne vlastnosti

- Ochrana IP 44, určené na používanie v exteriéri

Hlavné prvky

Energeticky úsporné




Philips Outdoor je rad cenovo dostupných vonkajších osvetľovacích produktov pre záhradu, v ktorých sa spája moderný dizajn s najnovšími energeticky úspornými technológiami. Ušetrí až 80 % energie v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi. Výsledok je rovnako prospešný pre našu planétu, ako aj pre vašu peňaženku. A to každý rok.

Výnimočne dlhá životnosť žiarovky



Pribalená žiarovka Philips s výnimočne dlhou životnosťou, až 20 000 hodín.

Materiály vysokej kvality



Stelesnená odolnosť. Na každé svetidlo z kolekcie Philips Outdoor boli použité materiály a komponenty vysokej kvality, ktoré odolávajú vonkajším podmienkam.

Štýlový moderný dizajn

Moderný dizajn svetidiel Philips je štýlový, ale decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho, aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na terase. Na výber je celý rad svetidiel, takže si nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu, ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.

Zmysel pre detail




Každý kus je vyrobený z komponentov vysokej kvality a odolných materiálov, ako je lisovaný hliník a nehrdzavejúca oceľ.

Niekoľko prípadov použitia

Ideálne vonkajšie osvetlenie pre záhrady, terasy, chodníky alebo balkóny – nástenné, stĺpové, stojanové a stropné svetidlá Philips Outdoor vytvárajú po západe slnka útulnú a upokojujúcu atmosféru a súčasne pocit istoty, že uvidíte veci aj po zotmení.

Prívetivé teplé biele svetlo



Philips Outdoor je rad svetidiel určených na použitie vonku, ktoré vytvárajú nádhorne teplé a prívetivé svetlo. Farebná teplota svetla je 2700 Kelvinov. Zabezpečí tiež dostatok svetla pre dobrú viditeľnosť, takže môžete priestor vonku používať podľa chuti aj po zotmení, a môžete oddychovať s vedomím, že bude v noci bezpečný a chránený.

Určené na používanie v exteriéri



Ochrana IP44 znamená, že produkt je určený na používanie vonku, takže máte istotu, že vonkajšie svetidlá rozžiaria vašu záhradu zakaždým – či prší, svieti slnko alebo sneží.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 10 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stĺpové svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 2,950 kg
- Celková výška: 802 mm
- Celková dĺžka: 121 mm
- Celková šírka: 121 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514385849
- Netto hmotnosť: 3,4 kg
- Brutto hmotnosť: 3,73 kg
- Výška: 81,3 cm
- Dĺžka: 14,6 cm
- Šírka: 14,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.314

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com