

PHILIPS

Candle - inteligentná
žiarovka, E14

Hue White Ambiance
Filament

Teplé až chladné biele svetlo

Okamžité ovládanie pomocou
funkcie Bluetooth

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



8719514411807



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Kúpte si štýlové žiarovky s klasickým vzhľadom menšej veľkosti. Sviečkové žiarovky Filament majú stočené vnútorné vlákno a päťicu E14 a sú ideálne do malých svetidiel vyžarujúcich teplé až chladné biele svetlo, ktorým chcete dodať moderný nádych retro štýlu.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom

Hlavné prvky

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

Ovládanie osvetlenia hlasom*




Ovládajte osvetlenie hlasom, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo. *Spolupracuje s asistentkou Amazon Alexa a asistentom Google Assistant.

Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom



Vyberte si z viac než 50 000 odtieňov teplého alebo chladného bieleho svetla a navodte si v domácnosti dokonalú atmosféru pre každú aktivitu a časť dňa. Ráno si môžete rozsvietiť jasné biele svetlo, ktoré vám dodá energiu a preberie vás, zatiaľ čo večer môžete oddychovať pri tlmenom zlatistom svetle.

Technické údaje

Rozmery žiarovky

- Rozmery (Š x V x H): 129x39x39

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: -20 °C až 45 °C

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Informácie na balení

- EAN: 8719514411807

Spotreba energie

- Označenie energetickej účinnosti (EEL): G

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Hmotnosť: 38
- Technológia žiarovky: LED
- Objímka/pätica: E14
- Svetelný tok pri 2 700 K: 350 lm
- Registračné číslo EPREL: 1036997

Žiarovka

- Teplota farieb: 2200–4500K
- Faktor tvaru: Candle
- Vstupné napätie: 220V–240V
- Životnosť: 15 000 h
- Svetelný výkon: Od teplého bieleho svetla až po chladné denné svetlo
- Svetelný tok v lúmenoch: 350 lm
- Max. prevádzkový výkon: 4,6 W
- Max. výkon v pohotovostnom režime: 0.5 W
- Počet spínacích cyklov: 50 000
- Faktor účinnosti: 0.6
- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Možnosť aktualizácie softvéru: pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge
- Spustenie: Okamžitý výstup svetla 100 %
- Výkon vo wattoch: 4,4 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 30 W
- Komunikačný protokol: Bluetooth a Zigbee
- Hlboko stmievateľné: áno
- Možnosť aktualizácie softvéru: Pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge

Obsah balenia

- Žiarovky hue: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Kompatibilné s technológiou HomeKit: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (cez Hue Bridge), Microsoft Cortana (cez Hue Bridge)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514411807
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 174 mm
- Dĺžka: 55 mm
- Šírka: 72 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003145201



Dátum vydania:
2024-04-30
Verzia: 0.347

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com