

PHILIPS

Alpenglow Wall Svetlo
60 W E27 Bez žiarovky

Exteriérové svetidlá

Bez žiarovky

Antracit

Odolné voči vode

8719514417571



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe antracitového nástenného svetidla s hliníkovými detailmi od spoločnosti Philips. Vďaka sklenenému difúзору a retro dizajnu vytvoríte štýlovú atmosféru, ktorá dokonale ladí s vaším osobným štýlom.

Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber pre tradičný štýl

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Výber pre tradičný štýl

Toto svietidlo sa vyznačuje jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte vonku tradičný štýl.

Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo



Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

Životnosť

- Nominálna životnosť: 0 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná výška: Nie
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na vodorovnú/zvislú montáž: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Dokonale vhodné na montáž smerom hore/dole: Nie
- Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop: Nie
- Otočná hlava (vľavo-vpravo): Nie
- Prenosné: Nie
- Vráťane sieťového adaptéra: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slnecná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Nie
- Vráťane zástrčky pre britský štandard: Nie
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie

- Vodotesný: áno
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 0

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Klasické
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,76 kg
- Výška: 18 cm
- Dĺžka: 20 cm
- Šírka: 17,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 0
- Farba svetla: 2700
- Objímka/pätica: E27
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514417571
- Netto hmotnosť: 0,76 kg
- Brutto hmotnosť: 0,89 kg
- Výška: 18,3 cm
- Dĺžka: 18,3 cm
- Šírka: 20,3 cm



Dátum vydania:
2025-05-01
Verzia: 0.453

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.