

PHILIPS

Stropné svetidlo
Doris, 6 W

Exteriérové svetidlá

4 000 K

Čierna

Odobné voči vode



8719514417892



Vyjadrite svoj štýl pomocou svetla

Svetidlo Philips Doris v čiernej farbe dodá vonkajšiemu priestoru moderný vzhľad. Toto štýlové svetlo prinesie vysoko kvalitné chladné biele svetlo pred vaš vchod.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP54 – odolné voči poveternostným vplyvom

Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo 4 000 K

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Vysokokvalitné osvetlenie LED



Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrín.

IP54 – odolné voči poveternostným vplyvom

Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP54 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Chladné biele svetlo 4 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje chladné biele svetlo s teplotou 4 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Upevnenie click!FIX: áno
- kompatibilné so všetkými stmievačmi: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Prenosné: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 6

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,26 kg
- Celková výška: 70 mm
- Celková dĺžka: 220 mm
- Celková šírka: 220 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 640
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP54
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514417892
- Netto hmotnosť: 0,26 kg
- Brutto hmotnosť: 0,53 kg
- Výška: 28 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Šírka: 28 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.289

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com