

PHILIPS

Stropné/nástenné bodové
svietidlo Runner, 3x

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

ClickFix

8719514435339



Radost zo života v danej chvíli

Toto bodové svietidlo v industriálnom štýle je malé, štíhle a jednoduché. Dokonale sa hodí do každého moderného interiéru. Čierne hliníkové teleso skvele dopĺňa svetelný zdroj. Výrazný dekoratívny prvok s otočným svetelným zdrojom.

Ladí so štýlom interiéru

- Elegantný a moderný dizajn

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Elegantná čierna

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály

Hlavné prvky

Moderný a atraktívny vzhľad Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Elegantná čierna

Nadčasová a elegantná čierna farba má intenzívne tmavý nádych ebenu.

Vysokokvalitné materiály

Toto svietidlo je zhotovené z vrstvených vysokokvalitných materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: Nie
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostí): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: áno
- Prenosné: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: áno
- Slnečná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Manual
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- Doplnkové funkcie: ClickFix

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1 kg
- Celková výška: 109 mm
- Celková dĺžka: 480 mm
- Celková šírka: 90 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: –
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 20W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 20
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 3
- Montážne možnosti: Vstavané svietidlo

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514435339
- Netto hmotnosť: 1 kg
- Brutto hmotnosť: 1,14 kg
- Výška: 49,1 cm
- Dĺžka: 10,2 cm
- Šírka: 10,9 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.411

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com