

PHILIPS

Stropné/nástenné bodové
svietidlo Runner, 4x

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

ClickFix

8719514435353



Radost' zo života v danej chvíli

Toto bodové svietidlo v industriálnom štýle je malé, štíhle a jednoduché. Dokonale sa hodí do každého moderného interiéru. Čierne hliníkové teleso skvele dopĺňa svetelný zdroj. Výrazný dekoratívny prvok s otočným svetelným zdrojom.

Ladí so štýlom interiéru

- Elegantný a moderný dizajn

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Elegantná čierna

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály

Hlavné prvky

Moderný a atraktívny vzhľad Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Elegantná čierna

Nadčasová a elegantná čierna farba má intenzívne tmavý nádych ebenu.

Vysokokvalitné materiály

Toto svietidlo je zhotovené z vrstvených vysokokvalitných materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná výška: Nie
- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: Nie
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: áno
- Dokonale vhodné na vodorovnú/zvislú montáž: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: áno
- Dokonale vhodné na montáž smerom hore/dole: áno
- Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop: Nie
- Otočná hlava (vľavo-vpravo): Nie
- Prenosné: Nie
- Vrátane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: áno
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): áno
- Vrátane zástrčky pre britský štandard: Nie
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Vodotesný: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- Doplnkové funkcie: ClickFix

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Čista hmotnosť: 1,16 kg
- Výška: 10,9 cm
- Dĺžka: 24 cm
- Šírka: 24 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: -
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- LED: Nie
- Objímka/päťica: GU10
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 20W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 20 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 4

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514435353
- Netto hmotnosť: 1,16 kg
- Brutto hmotnosť: 1,39 kg
- Výška: 25,1 cm
- Dĺžka: 11,3 cm
- Šírka: 25,3 cm



Dátum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.338

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.