

PHILIPS

Napájacia jednotka so štandardnou zástrčkou EÚ

Exteriérové svietidlá

GardenLink

Čierna

Nízke napätie; Odolné voči vode



8719514476998



Záhradné svietidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svietidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájacímu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svietidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svietidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Navrhnuté na použitie vonku

- IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svetidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svetidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Nízkonapäťové svetlá (12 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom



Táto napájacia jednotka Philips GardenLink je špeciálne navrhnutá do vlhkého vonkajšieho prostredia a bola prísne testovaná na odolnosť voči vode. Krytie IP67 znamená, že je chránená proti dočasnému ponoreniu.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Príslušenstvo
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,69 kg
- Celková výška: 42 mm
- Celková dĺžka: 52 mm
- Celková šírka: 179 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: nevzťahuje sa na zariadenie
- Kód IP: IP67 | Vzduchotesné a dočasne odolné voči ponoreniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514476998
- Netto hmotnosť: 0,69 kg
- Brutto hmotnosť: 0,75 kg
- Výška: 11 cm
- Dĺžka: 5,5 cm
- Šírka: 25 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.340

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com