

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Mimosa, 7 W

Exteriérové svietidlá

4 000 K

Antracit

Odolné voči vode



8719514477278



Lahko nasmerujete LED svetlo špičkovej kvality tam, kam potrebujete

V rade Mimosa nájdete svietidlá na stenu aj na zem. Vyznačuje sa úplne novým prevedením, vďaka ktorému sa dá svetlo nasmerovať presne tam, kam potrebujete. Svietidlá Mimosa sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka. Dlhú praktickú životnosť im zaistia účinné moduly LED svetiel a spoľahlivá elektronika. K dispozícii s teplým aj studeným bielym svetlom.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľný smer vyžarovania svetla
- Široké pokrytie svetlom

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED
- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Nastaviteľný smer vyžarovania svetla

Jedinečný otočný panel umožňuje svetlo ľahko nasmerovať všade, kde je to potrebné, a dokonale osvetliť všetky vonkajšie aktivity – či už večeriate s rodinou a priateľmi na terase, alebo odpočívate s dobrou knihou na záhrade.

Široké pokrytie svetlom

Toto svetlo jasnejšie ožiari všetky vaše vonkajšie priestory.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitné osvetlenie LED




Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,406 kg
- Celková výška: 171 mm
- Celková dĺžka: 117 mm
- Celková šírka: 120 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 680
- Farba svetla: 4 000 K
- Napájanie zo siete: 220–240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514477278
- Netto hmotnosť: 0,41 kg
- Brutto hmotnosť: 0,51 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 5,5 cm
- Šírka: 14 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.248

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com