

PHILIPS

Stĺpové svietidlo
Arbour, 3,8 W

Exteriérové svietidlá

3 000 K

Antracit

Odolné voči vode



8719514490260



Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svetlá

Spoločnosť Philips vyvinula mimoriadne účinné exteriérové svietidlo Ultra Efficient, ktoré využíva novú technológiu znižujúcu emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Neskutočná životnosť 50 000 hodín je viac než 3-násobne dlhšia v porovnaní s podobnými exteriérovými LED svietidlami Philips, pričom využíva len 50 % energie. Presne toto potrebujeme na dosiahnutie udržateľnejšieho života na planéte.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Mimoriadna efektivita

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom


8719514490260

Svetlo vysokej kvality

- Jasné biele svetlo 3 000 K

Hlavné prvky

Mimoriadna efektivita



V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály




Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Jasnú biele svetlo 3 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svetidlo vyžaruje jasné biele svetlo s teplotou 3 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečná energia: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stĺpové svetidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 2 kg
- Celková výška: 770 mm
- Celková dĺžka: 100 mm
- Celková šírka: 100 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 800
- Farba svetla: 3 000 K
- Napájanie zo siete: 220–240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514490260
- Netto hmotnosť: 2 kg
- Brutto hmotnosť: 2,19 kg
- Výška: 78,5 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 11 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.210

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com