

PHILIPS

Kapsula 40 W
Kapsula GY6.35

LED

2700 K

470 lm

15 000 h

Stmievanie



8720169171046



Vychutnajte si teplé biele LED svetlo

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 80 % energie

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s farebnou teplotou

2 700 K je ideálne na dizajnové osvetlenie domácnosti.

Úspora až 80 % energie



Užívajte si úsporu energie vďaka svietidlám LED bez kompromisov v kvalite svetla. Začnite ihneď šetriť viac ako 80 % energie výmenou existujúcich volfrámových alebo halogénových žiaroviek.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

General

- Vhodné pre akcentačné osvetlenie: Nie

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová kapsulová žiarivka
- Päťica: GY6.35
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700
- Svetelný tok: 470 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 1
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8720169171046
- EOC: 872016917104600
- Názov produktu: LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.9

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9
- Napätie: AC Electronic 12 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,2
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 50 mm
- Celková dĺžka: 50 mm
- Celková šírka: 18 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: -
- Priemer: 18 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1403030
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Len s konkrétnymi stmievačmi
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 0,4
- Päťica: GY6.35

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169171046
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 2,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-06-10
Verzia: 0.298

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.