

PHILIPS

Nástenné svetidlo Listra,
25 W, E27, bez žiarovky

Exteriérové svetidlá

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



8720169266513



Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Toto vonkajšie svetidlo skvele ladí s najnovšími trendmi a životnými štýlmi a pomôže vám navodiť atmosféru, po akej ste vždy túžili.

Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších nástenných svetidiel

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Výber vonkajších nástenných svietidiel


Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slnečná energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,3 kg
- Celková výška: 360 mm
- Celková dĺžka: 210 mm
- Celková šírka: 160 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: nevzťahuje sa na zariadenie
- Objímka/pätica: E27
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 25
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169266513
- Netto hmotnosť: 1,3 kg
- Brutto hmotnosť: 2 kg
- Výška: 41 cm
- Dĺžka: 18 cm
- Šírka: 23 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.289

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com