

PHILIPS

Predlžovací kábel,
10 m

Exteriérové svietidlá

GardenLink

Čierna

Nízke napätie; Odolné voči vode



8720169269354



Záhradné svietidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svietidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájacímu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svietidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svietidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

8720169269354

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svetidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svetidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

Nízkonapäťové svetlá (24 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

Materiály vysokej kvality

Tento predlžovací kábel Philips GardenLink je vyrobený z vysokokvalitných materiálov. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: PVC

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Príslušenstvo
- Doplnkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,4 kg
- Celková výška: 20 mm
- Celková dĺžka: 10 000 mm
- Celková šírka: 20 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP67
- Trieda ochrany: Nie je k dispozícii

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169269354
- Netto hmotnosť: 0,4 kg
- Brutto hmotnosť: 0,45 kg
- Výška: 13,7 cm
- Dĺžka: 10,2 cm
- Šírka: 10,2 cm



Dátum vydania:
2026-06-27
Verzia: 0.321

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com