

PHILIPS

Stropné svetidlo
Bliss Fan, 35 + 28 W

Stropné svetidlá s
ventilátorom

2 700/5 500/4 000 K

Zlatá

Dialkové ovládanie



8720169279124



Jediné svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia osvetlenia.

Skombinujte prispôsobiteľné svetlo s príjemným vánkom v podobe stropného LED svetidla s výsuvným ventilátorom Philips, ktorého súčasťou je aj diaľkové ovládanie. Vďaka priehľadným lopatkám vrtule, ktoré sa skryjú, keď sa nepoužívajú, a trom nastaveniam SceneSwitch, vytvára toto svetlo dokonalú atmosféru v každom priestore.

Jednoduchá obsluha

- Výsuvný stropný ventilátor s priehľadnými listami vrtule
- Jednoduchá montáž, bezpečné používanie
- Výkonný a spoľahlivý výkon
- Celoročné využitie
- Vychutnajte si príjemný vánok
- Pohodlné časovače

Priestorový svetelný efekt

- Jasné, no príjemné stropné svetidlo

Prvotriedna kvalita

- Tichý motor

Hlavné prvky

Výsuvný stropný ventilátor s priehľadnými listami vrtule

Rozlúčte sa s pohyblivými tieňmi na strope: tento ventilátor má priehľadné čepele, ktoré možno ukryť do svetidla, keď sa nepoužívajú.

Jednoduchá montáž, bezpečné používanie

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips vyhovuje prísny bezpečnostným skúškam a okrem iných dôležitých bezpečnostných prvkov je vybavené samoistiacimi skrutkami a pevnou konštrukciou.

Výkonný a spoľahlivý výkon

Stropné LED svetidlo Philips s ventilátorom je navrhnuté tak, aby zabezpečilo účinnú cirkuláciu vzduchu a dlhodobú spoľahlivosť. Vyhodenie so širokými lopatkami umožňuje veľké pokrytie objemu vzduchu na zaistenie maximálneho prúdenia chladného vzduchu.

Celoročné využitie

Vďaka režimom na leto aj zimu, získate po celý rok pre svoje miestnosti to najlepšie nastavenie cirkulácie vzduchu.

Vychutnajte si príjemný vánok

Funkcia prirodzeného vánku Natural Breeze ponúka dynamické nastavenie rýchlosti ventilátora a tým vnesie do ktorejkoľvek miestnosti vo vašej domácnosti prímorský vánok.

Pohodlné časovače

Vyberte si z dvoch rôznych časovačov, ktoré vypnú svetlo po uplynutí určitého času – a nastavte ich pomocou diaľkového ovládania.

Jasné, no príjemné stropné svetidlo

Stropné LED svetidlo s ventilátorom Philips ponúka veľmi jasné – no zároveň príjemné – osvetlenie vašej domácnosti, ktoré môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

Tichý motor

Stropné LED svetidlo s ventilátorom Philips má tichý motor, takže vzduch v miestnosti bude prúdiť nehlučne.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Zlatá
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–4000–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Diaľkové ovládanie

Iné vlastnosti

- Prúd: 290 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,8 kg
- Celková výška: 420 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 510 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4500
- Farba svetla: 2700/5500/4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169279124
- Netto hmotnosť: 5,8 kg
- Brutto hmotnosť: 7,91 kg
- Výška: 28,5 cm
- Dĺžka: 54,8 cm
- Šírka: 54,8 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.259

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com