

PHILIPS

Stropné svetidlo,
24 W

Stropné svetidlá

2700 K

Čierna

SceneSwitch

8720169301290



Jediné svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vyladte si jas na ideálnu náladu. Vďaka stropnému svetidlu LED Philips SceneSwitch si môžete vychutnať tri úrovne jasů, ktoré budú dokonale zladené s danou chvíľou. Zaobídete sa bez stmievača aj ďalšej inštalácie – dokonale si vystačíte so svojim existujúcim vypínačom.

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život
- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Jednoduchá obsluha

- Svetidlo je možné namontovať na stenu alebo strop, vďaka čomu poskytuje slobodnú voľbu pri prispôsobení vášho interiéru.
- Jednoduchá inštalácia

Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Hlavné prvky

Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

Vytvorte štýlovú atmosféru



Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Možnosť namontovania na stenu alebo strop

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svetidlo je pripravené na osvetľovanie.

Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 112,5

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba
- Štýl: Moderné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: SceneSwitch

Iné vlastnosti

- Prúd: 195 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,85 kg
- Celková výška: 80 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 389 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2700
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169301290
- Netto hmotnosť: 0,85 kg
- Brutto hmotnosť: 1,47 kg
- Výška: 47,5 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 47 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.235

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com