

PHILIPS

Svetelný pás, 5 m,
RGB

Svetelné pásy

RGB

Biela

Stmievateľné; RGB

8720169309869



Špičkové svetlo a štýl

Zmeňte atmosféru vo svojej miestnosti podľa toho, čo práve robíte.

Priestorový svetelný efekt

- Režim atmosférického svetla

Hlavné prvky

Režim atmosférického svetla

Vytvorte útulnú, intímnu atmosféru vďaka režimu atmosférického svetla.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Vypínač na kábli: Nie
- Vráťane sieťového adaptéra: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 120
- Index podania farieb (CRI): >60
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2

Svetelný reťaz/pás

- Možnosť predĺženia: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Hala, Zábavná miestnosť
- Štýl: Súčasné
- Typ: Svetelné pásy
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Farby RGB

Iné vlastnosti

- Prúd: 70 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.78

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,24 kg
- Celková výška: 1,5 mm
- Celková dĺžka: 5 000 mm
- Celková šírka: 10 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: –
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Farebné svetlo (RGB)
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Netto hmotnosť: 0,24 kg
- Brutto hmotnosť: 0,33 kg
- Výška: 20,7 cm
- Dĺžka: 16,6 cm
- Šírka: 6,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.131

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com