

PHILIPS

Nástenné
svietidlá Lois, EÚ,

Exteriérové svietidlá

5 000 K

Čierna

Odolné voči vode



8720169365285



Výkonné svetlo, dlhotrvajúca kvalita

Exteriérové svetlomety Philips Lois vám ponúkajú výkonné osvetlenie a odolný dizajn. Na dlhý čas jasne osvetlia vašu záhradu.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo

Navrhnuté na použitie vonku

- Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

Svetlo vysokej kvality

- Vysoký svetelný výkon

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

Krytie IP obsahuje dve číslice, ktoré označujú ochranu pred pevnými látkami, ako je prach, a kvapalinami, ako je dážď. Krytie IP65 znamená, že tieto svetidlá sú chránené pred striekajúcou vodou z akéhokoľvek smeru a sú vhodné na použitie v exteriéri.

Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

Vysoký svetelný výkon

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slnecná energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 5000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 50

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,568 kg
- Celková výška: 210 mm
- Celková dĺžka: 200 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 5400
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Denné svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169365285
- Netto hmotnosť: 0,57 kg
- Brutto hmotnosť: 0,65 kg
- Výška: 21,7 cm
- Dĺžka: 6,7 cm
- Šírka: 20,4 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.237

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com