

PHILIPS

Stropné svetidlo
Valen, 13 W, štvorcové

Stropné svetidlá

2 200 – 6 500 K

Biela

stmievateľné; diaľkové
ovládanie; nastaviteľná
biela; WarmGlow

8720169385191



Zmeňte atmosféru jediným dotykom

Stačí niekoľko jednoduchých stlačení diaľkového ovládania a All-in-one stropné LED svetidlo Philips vám poskytne maximálnu flexibilitu a pohodlie na jednoduché prispôsobenie nastavení osvetlenia. Prijemné svetlo, ktoré šetrí vaše oči. Vytvorte požadovanú atmosféru so svetlom, ktoré pozná vaše potreby.

Svetlo vysokej kvality

- EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Zladte svoj interiér

- Extra štíhly dizajn

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

Ovládanie

- Vylepšite si chvíľu, ktorú prežívate. Možnosť nastavenia s funkciami stmievania (vrátane diaľkového ovládania)
- Nastaviteľná teplota chromatickosti a jas

Hlavné prvky

EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam



Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je veľmi dôležité, aby ste mali správne osvetlenú domácnosť. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie skúšobné kritériá, vrátane blikania, stroboskopického efektu, oslnenia,

podania farieb a efektov tlmenia, a spĺňajú preto požiadavky normy EyeComfort. LED svietidlá Philips nielen vyžarujú príjemné svetlo, ale zároveň si tieto charakteristiky uchovávajú po celú dobu životnosti. Dokážu zaistiť svetlo nemennej kvality, intenzity a farby viac než desať rokov.

Extra štíhly dizajn

Tenký dizajn je ideálny do miestností so zníženým stropom, kde možno svietidlo zarovnať s povrchom.

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

Vylepšite si chvíľu, ktorú prežívate. Možnosť nastavenia s funkciami stmievania (vrátane diaľkového ovládania)

Vďaka jednoducho použiteľnému diaľkovému ovládaniu si podľa nálady nastavíte svetlo na ideálnu úroveň.

Nastaviteľná teplota chromatickosti a jas

Zmenou teploty chromatickosti a jasú dokážete meniť náladu a atmosféru v miestnosti a prispôsobiť svetlo rôznym druhom aktivít.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 119 lm/W

Rozličné

- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo, WarmGlow

Iné vlastnosti

- Prúd: 117 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,2 kg
- Celková výška: 40 mm
- Celková dĺžka: 300 mm
- Celková šírka: 300 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1550 (@2700K)
- Farba svetla: 2 200 – 6 500 K
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169385191
- Netto hmotnosť: 1,05 kg
- Brutto hmotnosť: 1,25 kg
- Výška: 30 cm
- Dĺžka: 6,2 cm
- Šírka: 30 cm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.278

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com