

PHILIPS

Nástenné svietidlá
Virona, 1,8 W

Solárne do exteriéru


2700 K

Čierna

Dusk to Dawn, solárne, odolné
voči vode



8720169386815



Solárne záhradné osvetlenie na všetky ročné obdobia

Podstavecové svietidlo Philips Virona je spoľahlivé solárne svietidlo, ktoré vydrží svietiť dlhšie, znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Slnecná energia
- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeľáž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Slnecná energia



Solárne svietidlá Philips sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie využívali energiu, ktorú získavajú zo slnka, a aby ich svetlo vydržalo dlhšie. Vďaka tomu, že nespotrebovávajú žiadnu elektrickú energiu, pomáhajú vám šetriť peniaze a prispievajú k ochrane životného prostredia.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Vysokokvalitné osvetlenie LED




Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

Materiály vysokej kvality




Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvŕn.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slnečná energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Od súmraku do úsvitu, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 1,8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,467 kg
- Celková výška: 120 mm
- Celková dĺžka: 130 mm
- Celková šírka: 110 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 200
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169386815
- Netto hmotnosť: 0,42 kg
- Brutto hmotnosť: 0,49 kg
- Výška: 13 cm
- Dĺžka: 14,2 cm
- Šírka: 11,4 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.360

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com