

PHILIPS

Lištové svetidlo
Paxie

Lištové svetidlá

Bez žiarovky

Biela



8721103040015



Navrhnuté s dôrazom na jednoduchú montáž a nekonečné prepojenia.

Systém vysokonapäťových lištových svetidiel Philips EasyLink vám dáva možnosť nainštalovať svetlá na strop presne tam, kde ich chcete mať. Do jednej lišty môžete pohodlne pridávať a odoberať množstvo rôznych svetiel a svetidiel bez toho, aby ste potrebovali ďalšie zdroje elektrickej energie. Vďaka tenkému dizajnu splynie s každým štýlom interiéru.

Jednoduché používanie

- Jednoduché pridávanie a odoberanie svetiel
- Vytvorte si doma osvetlenie podľa svojich predstáv

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná výška

Neobmedzené možnosti

- Nekonečné možnosti prispôsobenia

8721103040015

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality

Hlavné prvky

Jednoduché pridávanie a odoberanie svetiel



Jednoducho upravte konfiguráciu svojho osvetlenia bez potreby výmeny lišt či zapájania dodatočnej kabeláže; v lište je vstavaný uzemňovací vodič, vďaka ktorému môžete sami bezpečne pridať akékoľvek kompatibilné 3-kábové lištové svietidlo typu H – stačí jednoducho otočiť a zaistiť svietidlo.

Vytvorte si doma osvetlenie podľa svojich predstáv

Vďaka vysokému stupňu kompatibility so širokým sortimentom štandardných aj pripájacích žiaroviek a bodových svetiel získate väčšiu kontrolu pri vytváraní osvetlenia. Môžete si zvoliť typ svietidla, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim preferenciám, napr. stmievateľnú žiarovku nastaviteľnú na diaľku alebo žiarovku s plne nastaviteľnou teplotou farby svetla, od chladnej až po teplú bielu.

Nastaviteľná výška




Toto svietidlo Philips sa dodáva s dlhou kabelážou, ktorá vám poskytne maximálnu flexibilitu počas inštalácie. Vyberte si presne takú výšku, akú potrebujete.

Nekonečné možnosti prispôsobenia



Doprajte si všestranné možnosti rozšíriteľného lištového svietidla. Zvoľte si dĺžku lišty, zdroj napájania a typy žiaroviek, ktoré najlepšie splnia vaše potreby vďaka bohatému výberu rôznych svietidiel.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Garáž, Hala, Kancelária, Kuchyňa, Obývací izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Lištové svietidlá

Iné vlastnosti

- Prúd: 50 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,39 kg
- Celková výška: 1 550 mm
- Celková dĺžka: 60 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 3 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/päťica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103040015
- Netto hmotnosť: 0,39 kg
- Brutto hmotnosť: 0,55 kg
- Výška: 36 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 7,5 cm



Dátum vydania:
2025-09-20
Verzia: 0.298

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com