

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,
jantárová, 60 W, ST64, E27

LED

2 200 K

806 lm

15 000 h

Stmievanie



8721103049131



Vyždobte svoj domov prirodzeným svetlom

Táto žiarovka je súčasne dekoratívna aj funkčná. Má elegantný retro dizajn s viditeľným špirálovým vláknom a vydáva jasné prirodzené svetlo s vynikajúcim farebným podaním. Zaobstarajte si žiarovku, ktorá vydrží 15 000 hodín, a začnite hneď šetriť elektrinu.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Aby ste všetko videli v správnom svetle

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Klasické sklenené LED žiarovky

Retro žiarovka so špirálovým vláknom

- Toto svietidlo sme navrhli tak, aby bolo krásne a aj výkonné. Môže sa pochváliť retro prevedením s viditeľným špirálovým vláknom. Vneste do každej miestnosti nádych štýlu a elegancie, či už svetlo svieti, alebo je vypnuté.

Vysokovýkonné tenké špirálové vlákno

- Jemné špirálové vlákno dodáva žiarovke estetickú príťažlivosť. Navodte si priateľskú a prívetivú atmosféru jemným prirodzeným svetlom, ktoré ponúka vynikajúce farebné podanie pri indexe CRI 90.

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne

osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Aby ste všetko videli v správnom svetle



Zistíte, aké farby vaše oblečenie naozaj má, keď si vyberáte outfit zo šatníka – môžete s istotou skombinovať červené šaty a topánky a byť si istí, že farby spolu dokonale ladia.

Číry sklenený dizajn

Dizajn, ktorý milujete. Výkon, ktorý očakávate. Klasické číre sklenené dizajny replikujúce nádherné žiarivé svetlo tradičných žiaroviek sa dokonale hodia do každej časti vašej domácnosti.

Dizajn retro žiarovky Vysokovýkonné tenké vlákno

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Jantárová
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Dekoratívne, Možnosť stmievania

Informácie na balení

- EAN: 8721103049131
- EOC: 872110304913100
- Názov produktu: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7,3
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 139 mm
- Celková dĺžka: 139 mm
- Celková šírka: 64 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 2209200

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103049131
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 17,7 cm
- Dĺžka: 7,5 cm
- Šírka: 7,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-11
Verzia: 0.125

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com