

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, číra, 40 W, A60, E27

Mimoriadne účinné

2 700 K

485 lm

50 000 h

Stmievanie



8721103051936



Žiarovka UltraEfficient – naša doposiaľ energeticky najúspornejšia LED žiarovka

Svietidlá LED Philips UltraEfficient zaistujú krásne svetlo. Ponúkajú vám výnimočne dlhú životnosť (50 000 hodín) a prinášajú okamžité a výrazné energetické úspory. Meňte svietidlá menej často a súčasne si vychutnajte svetlo, ktoré je šetrné k očiam, pretože využíva našu osvedčenú technológiu EyeComfort.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a šetrili viac energie

- Zapnite každý deň a šetrite energiu
- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Stmievateľné (LED svietidlá)

- Stmievateľné (LED svietidlá)

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Zapnite každý deň a šetrite energiu



Naše mimoriadne účinné LED diódy sú minimálne o 50 % energeticky účinnejšie ako štandardné LED diódy značky Philips a šetria vám energiu každý deň.

Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov



Vyhňte sa častým výmenám žiaroviek. Vďaka životnosti až 50 000 hodín vydržia naše mimoriadne účinné LED diódy až 3,5-krát dlhšie ako štandardné LED diódy značky Philips, vďaka čomu si môžete užívať dokonalé riešenie osvetlenia viac ako 50 rokov.

Stmievateľné (LED svietidlá)



Toto svietidlo je možné používať s väčšinou stmievačov, a vytvoriť tak požadovanú atmosféru s plynulým stmievaním. To, či je váš konkrétny stmievač možné použiť s týmto svietidlom, si overte v tabuľke kompatibility stmievateľnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 500 000
- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 485 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 210

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort, UltraEfficient

Informácie na balení

- EAN: 8721103051936
- EOC: 872110305193600
- Názov produktu: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.8
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A
- Výkon: 2,3
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 108 mm
- Celková dĺžka: 108 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 2210850

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103051936
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.193

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com