

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
s ventilátorom, 35 W  
(ventilátor) +24 W (svetidlo)

Stropné svetidlá s  
ventilátorom

3 000/4 300/6 500 K

Biela

Dialkové ovládanie

8721103057525



## Dynamické svetlo, ktoré vám zaistí tichý a príjemný vánok

Stropné LED svetidlo Philips kombinuje regulovateľné a prispôsobiteľné biele svetlo s praktickým stropným ventilátorom so širokými lopatkami, ktoré zaistujú veľkorysú prúdenie vzduchu. Pomocou nastavenia svetiel a diaľkového ovládania SceneSwitch jednoducho vytvoríte dokonalú atmosféru kdekoľvek.

### Jednoduchá obsluha

- Celoročné využitie

### Priestorový svetelný efekt

- Jasné, no príjemné stropné svetidlo

### Ovládanie

- Diaľkové ovládanie umožňuje jednoduché ovládanie všetkých funkcií stropného ventilátora a svetidla. Umožňuje zapnúť alebo vypnúť svetidlo alebo ventilátor, vybrať z troch rýchlostí ventilátora, prepínať medzi nastaveniami osvetlenia SceneSwitch, používať funkciu Flashlight alebo nastaviť jeden z piatich časovačov.

# Hlavné prvky

## Celoročné využitie

Vďaka režimom na leto aj zimu, získate po celý rok pre svoje miestnosti to najlepšie nastavenie cirkulácie vzduchu.

## Jasné, no príjemné stropné svietidlo

Stropné LED svietidlo s ventilátorom Philips ponúka veľmi jasné – no zároveň príjemné – osvetlenie vašej domácnosti, ktoré môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

## Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

Diaľkové ovládanie ponúka jednoduché ovládanie všetkých funkcií stropného svietidla s ventilátorom. Svetlo a ventilátor môžete zapínať a vypínať, vybrať si z troch rýchlostí ventilátora, prepínať medzi nastaveniami alebo časovačmi osvetlenia SceneSwitch.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–4000–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Diaľkové ovládanie

## Iné vlastnosti

- Prúd: 280 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 11 900 m<sup>3</sup>/h
- Účinnosť ventilátora: 340

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,5 kg
- Celková výška: 310 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

### Technické špecifikácie

- Priemer: 1 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2650@4300K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103057525
- Netto hmotnosť: 5,5 kg
- Brutto hmotnosť: 8,2 kg
- Výška: 24,1 cm
- Dĺžka: 69,5 cm
- Šírka: 37 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.314

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)