

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Meson 190 mm

Zapustené bodové
svietidlá

3 000 K

Čierna

8721103131379



Príjemné LED osvetlenie, ktoré je šetrné k vašim očiam

Vďaka robustnému dizajnu a optimálnemu výkonu je stropné svetidlo Philips LED Performance ideálnym svetidlom, ktoré prinesie kvalitu a jas do každého domáceho priestoru. Príjemné svetlo, ktoré šetrí vaše oči.

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Znížené oslnenie. Väčšie pohodlie.

Príjemné svetlo, ktoré neunavuje oči

- Naša osvedčená technológia EyeComfort sa vám postará o žiarivé svetlo, ktoré pre vás bude zároveň príjemné. Osvetlite si domov a navodte dokonalú atmosféru LED svetidlami. Sú špeciálne navrhnuté tak, aby minimalizovali oslnenie a blikanie, a boli tak čo najšetrnejšie k vašim očiam.

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Rad EyeComfort s technológiou Interlaced Optics

Technológia Interlaced Optics vylepšuje celkový svetelný zážitok vo vašom bežnom živote. Technológia mikrošošoviek potlačených 3D vzormi, ktoré pomáhajú rozptyľovať svetlo, vytvára rovnomerné rozloženie svetla významne znižujúce oslnenie. Toto osvetlenie nie je len mäkké a rovnomerné, je aj príjemné na oči. Prakticky svetlo prerozdeľuje, preto sú osvetlené oblasti menej oslnené.

Príjemné svetlo, ktoré neunavuje oči

Naša osvedčená technológia EyeComfort sa vám postará o žiarivé svetlo, ktoré pre vás bude zároveň príjemné. Osvetlite si domov a navodíte dokonalú atmosféru LED svetidlami. Sú špeciálne navrhnuté tak, aby minimalizovali oslnenie a blikanie, a boli tak čo najšetrnejšie k vašim očiam.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 7 500
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 100
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 70

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Prúd: 150 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,15443 kg
- Dĺžka výrezu: 17.5 cm
- Šírka výrezu: 17.5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 12 mm
- Celková výška: 35 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 190 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1400
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103131379
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,21 kg
- Výška: 19,7 cm
- Dĺžka: 4,5 cm
- Šírka: 19,5 cm



Dátum vydania:
2026-06-03
Verzia: 0.159

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com