



WiZmote

ควบคุมไฟของคุณโดยการกดปุ่มด้วย WiZmote ซึ่งใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ WiZ ทั้งหมดภายในระยะ 15 เมตร เปิดหรือปิดไฟ เพิ่มความสว่างหรือหรี่แสงในห้อง ตั้งค่าไฟกลางคืน หรือตั้งค่าโหมดไฟที่คุณชื่นชอบได้สูงสุดสี่โหมด แม้ว่า Wi-Fi จะไม่พร้อมใช้งานก็ตาม


ผลิตภัณฑ์เด่น

- ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
- IP20/พลาสติก/สีดำ
- สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Connected by WiZ ทั้งหมดได้




การควบคุมระบบไฟ WiZ แบบไร้สาย

ควบคุมไฟ WiZ ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณ
สามารถเปิด/ปิดไฟและปรับความสว่างด้วยการกดเพียง
ครั้งเดียว และยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟ WiZ ซึ่ง
ใช้งานได้แม้ Wi-Fi จะขัดข้องก็ตาม



ช่วงการควบคุมกว้าง 15 ม. / 50 ฟุต

ควบคุมไฟและอุปกรณ์ภายในระยะสูงสุด 15 เมตรหรือ
50 ฟุตในสภาพแวดล้อมในร่มปกติที่มีฉากกั้นและผนัง



ควบคุมไฟหนึ่งดวงหรือหลายดวงในหนึ่งห้องได้อย่าง ง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมควบคุมแบบพกพาสามารถเชื่อมโยงกับ
หนึ่งห้องและสั่งการไฟทุกดวงในห้องนั้นได้ ไม่ว่าจะมีไฟแค่
ดวงเดียวหรือห้าสิบดวงก็ตาม ถ้าต้องการควบคุมไฟห้อง
อื่น ก็เพียงเปลี่ยนห้องที่เชื่อมโยงของอุปกรณ์เสริมใน
แอป



สามารถใช้งานร่วมกับหลอดไฟที่ "เชื่อมต่อโดย WiZ" ทั้งหมด

อุปกรณ์เสริมควบคุม WiZ นี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมไฟ
ทุกประเภทในระบบนิเวศของ WiZ คุณสามารถใช้เพื่อ
ควบคุมไฟจากแบรนด์ใดก็ได้ที่รองรับได้ทั้งที่ "เชื่อมต่อโดย
WiZ"



โหมดแสงไฟที่คุณชื่นชอบรวมอยู่ในปุ่มเดียว

เปิด/ปิดไฟ ปรับความสว่าง เลือกโหมดที่คุณชื่นชอบ และ
เปลี่ยนเป็นไฟกลางคืนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว ปรับ
แต่งโหมดแสงและฉากที่ชื่นชอบได้ถึง 4 แบบในแอป WiZ



ข้อมูลจำเพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

สี: ดำ
วัสดุ: พลาสติก

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

รวมแบตเตอรี่: ได้
ระยะเวลาควบคุม: 15 m

การใช้พลังงาน

แรงดันไฟฟ้า: 3 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.057 kg
ความสูงโดยรวม: 15 mm
ความยาวโดยรวม: 135 mm
ความกว้างโดยรวม: 38 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทแบตเตอรี่: AAA
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696466186
น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
ความสูง: 13.2 cm
ความยาว: 4.6 cm
ความกว้าง: 7.6 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify