

PHILIPS

LED EM/Mains C-T9


LED

2000lm

6500K

G10q

8718699645359



โคมไฟตกแต่งภายในรูปทรง เพรียวบางเพื่อความสว่าง อย่างมีสไตล์

MyCare LED Circular ผสานแหล่งกำเนิดแสง LED เข้ากับหลอดไฟลูออเรสเซนซ์แบบดั้งเดิม โดยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแทนที่หลอดไฟลูออเรสเซนซ์แบบกลมที่ทำงานบนตัวติดตั้ง G10q หลอดไฟนี้ประหยัดพลังงานได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในฟอร์มแฟคเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: C-T9
- ช่อง: G10q
- หรีแสงได้: ไม่มี

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสิ้น: 30,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2000 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699645359
- EOC: 871869964535900
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED Circular 20W 865 G10q AP

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 20 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 32 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 29.8 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ [LED Circular 20W 865 G10q AP]

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699645359
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 30.5 cm
- ความยาว: 3.6 cm
- ความกว้าง: 30.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002011007

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ [LED Circular 20W 865 G10q AP 1CT/5]

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699645359
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
- ความสูง: 30.5 cm
- ความยาว: 3.6 cm
- ความกว้าง: 30.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002011037



วันที่ออก: 2024-07-25
เวอร์ชัน: 0.252

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com