PHILIPS

# สวิตช์แบบ 2 Gang 1 ทางพร้อมกริด

สวิตช์และช่อง

LeafStyle

โพลิคาร์บอเนต

สีขาว

ชุด

8718699756420

## สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

**ใช้งานได้ยาวนาน**
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

**ความปลอดภัยและความทนทาน**
- ความปลอดภัยและความทนทาน

**ใช้งานง่าย**
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน

**การออกแบบสมัยใหม่**
- การออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ใช้งาน แต่ยังเป็นของตกแต่งได้ด้วย

# ไฮไลท์

### อายุการใช้งานที่ยาวนาน
สวิตช์สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 40,000 ครั้ง ช่องสามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 5,000 ครั้ง

### ความปลอดภัยและความทนทาน
1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝาและฐาน2. มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอร์บรอนซ์หนา 0.6 มม.3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

### ใช้งานง่าย
1. ความสูงของโมดูลที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น2. เทอร์มินัลที่ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สกรู

### การออกแบบสมัยใหม่
1. การออกแบบของเรามีแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งตามธรรมชาติของใบไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นการตกแต่งศิลปะสำหรับบ้านของคุณ2. สีคลาสสิกสองสี -- สีขาวและสีดำเมทัลลิกที่เข้ากับหลากหลายสไตล์ของบ้าน

# รายละเอียดเฉพาะ

### การออกแบบและตกแต่ง
- สี: Hue White
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 2 โมดูล
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 34 cm

### ความทนทาน
- จำนวนวงจรการทำงาน: 40,000

### ปฏิกิริยาโต้ตอบ
- กระแส (A): 16

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย TISI

### คุณลักษณะอื่นๆ
- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งรวดเร็ว
- ประเภทไฟแสดงสถานะ: ไม่มีไฟแสดงสถานะ
- ฟังก์ชันสวิตช์: 1 ทาง

### กำลังไฟ
- ประเภทโหลดไฟฟ้า: โหลดต้านทาน, โหลดเหนี่ยวนำ, โหลดคาปาซิทิฟ

### การใช้พลังงาน
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm
- ความลึก: 3.06 cm

### ค่าที่กำหนด
- กระแสของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์: 16 AX

### บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699756420
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 2.8 cm
- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm

วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.339

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**