



เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว

ช่วงการควบคุมครอบคลุมพื้นที่ไกลถึง 15 เมตร และยังสามารถทำได้งานแม้ในยามที่ Wi-Fi หยุดการตอบสนอง นำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าหรือระเบียง และเพียงแค่เดินผ่าน ก็จะกระตุ้นให้โคมไฟที่คุณต้องการทำงาน คุณสามารถตั้งค่าให้ปิดการทำงานหรือกำหนดให้มีแสงสว่างน้อยที่สุดหลังจากที่คุณออกจากห้องแล้ว เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ควบคุมไฟทุกดวงภายในห้องและสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ในช่วงระยะไกลถึง 3 เมตร ตั้งค่าเซ็นเซอร์เพื่อให้โคมไฟที่หลากหลายทำงานในระหว่างช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวันในแอป WiZ (เช่น แสงขาวโทนอุ่นในเวลาเย็นหรือโคมไฟในเวลากลางคืน)

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
- IP20/พลาสติก/สีขาว
- ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็น WiZ Connected



การติดตั้งแบบไร้สายที่ง่ายตาย

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ไม่ต้องใช้สายไฟ ทำให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยสกรูบนเพดาน/ผนัง หรือวางไว้บนโต๊ะเลยก็ได้



การตั้งค่าการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกของคุณ

ตั้งค่าไฟให้เปิดความสว่างที่ต้องการหรือโหมดเฉพาะ เช่น ไฟกลางคืนหรือกลางวัน คุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการสำหรับไฟของคุณพร้อมด้วยการหน่วงเวลาที่ระบุและเมื่อตรวจไม่พบการเคลื่อนไหว



ตั้งค่าแสงที่ใช้ในเวลาที่เหมาะสม

ตั้งค่าเซ็นเซอร์เพื่อเปิดโหมดแสงโปรดของคุณในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างวัน โดยการตั้งค่า Rhythms เฉพาะสำหรับห้องในแอป WiZ



สามารถใช้งานร่วมกับหลอดไฟที่ "เชื่อมต่อโดย WiZ" ทั้งหมด

อุปกรณ์เสริมควบคุม WiZ นี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมไฟทุกประเภทในระบบนิเวศของ WiZ คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมไฟจากแบรนด์ใดก็ได้ที่ได้อาไรได้ที่ "เชื่อมต่อโดย WiZ"



กระตุ้นการทำงานของไฟด้วยการเคลื่อนไหว

ตั้งค่าคอมไฟของคุณให้เปิด/ปิด หรือเปลี่ยนความสว่างและสีเมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบการเคลื่อนไหว เช่น เซอร์นี่เชื่อมต่อโดยตรงกับไฟ WiZ และทำงานได้แม้ในขณะที่ Wi-Fi ไม่ทำงาน



ช่วงการเชื่อมต่อกว้าง 15 ม. / 50 ฟุต

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนี้เชื่อมต่อกับไฟ WiZ ที่ติดตั้งภายในระยะสูงสุด 15 เมตรหรือ 50 ฟุตในสภาพแวดล้อมในร่มปกติที่มีอากาศนิ่งและผนัง



ข้อมูลจำเพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

รวมแบตเตอรี่: ไม่มี
พื้นที่ตรวจหา: 0 - 3 m
ระยะเวลาควบคุม: 15 m

การใช้พลังงาน

แรงดันไฟฟ้า: 3 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.057 kg
ความสูงโดยรวม: 50 mm
ความยาวโดยรวม: 62 mm
ความกว้างโดยรวม: 62 mm

บริการ

รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทแบตเตอรี่: AA
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติแอปพลิเคชัน: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify

EAN:

wizconnected.com