

PHILIPS

ไฟแบบฝัง

ไฟแบบฝัง

2700K

สีขาว



8719514438750



ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาอย่างดี ทนทาน ให้อายุการใช้งานนานหลาย ปี

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาของคุณ

โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- การประหยัดไฟ

ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

เอฟเฟกต์แสง

- สีสันสดใสและโฟกัส

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

การติดตั้ง

- ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

- กระแสของหลอดไฟ: 45 mA
- ประสิทธิภาพ: 90 lm/W

ความชื้นในการทำงาน

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.063 kg
- ความสูง: 3.6 cm
- ความยาว: 9 cm
- ระยะระหว่างซอก: 14 mm
- ความกว้าง: 9 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 90 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 500
- สีของแสงไฟ: 2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- มีหลอดไฟวัตต์: 5.5
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514438750
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- ความสูง: 9.5 cm
- ความยาว: 5.4 cm
- ความกว้าง: 9.5 cm



วันที่ออก: 2025-05-24
เวอร์ชัน: 0.131

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com