

PHILIPS

โครงโลหะ

ตัวตัดวงจร

LeafStyle

สีขาว

โลหะ

8719514453807



ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของ Philips มาพร้อมกับการ ออกแบบที่สวยงาม

ดีไซน์เฉพาะตัวด้วยโลหะหนาขึ้น ฝาปิดโปร่งใสเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

ใช้งานง่าย

- ฝาครอบโปร่งใส
- ปิดด้วยบานพับ

ความทนทาน

- โลหะหนาขึ้น

ไฮไลท์

ฝาครอบโปร่งใส

ง่ายต่อการตรวจสอบเบรกเกอร์ภายใน

ปิดด้วยบานพับ

เปิดฝาครอบแล้วไม่ต้องถือ

โลหะหนาขึ้น

ดีไซน์แข็งแรงด้วยโลหะหนา 1.2 มม.

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle

ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 100

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ปลั๊กอิน

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 24.9 cm
- ความกว้าง: 20.9 cm
- ความลึก: 10.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- ระดับการป้องกัน: คลาส III

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514453807
- น้ำหนักสุทธิ: 2.27 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 2.3 kg
- ความสูง: 10.7 cm
- ความยาว: 24.7 cm
- ความกว้าง: 20.9 cm



วันที่ออก: 2025-02-27
เวอร์ชัน: 0.47

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com