



# ไฟแท่ง Gradient Light Bars



นำแสงไดนามิกมาสู่บ้านของคุณด้วย WiZ Gradient Light Bars (มีมาให้ 2 ชั้น) เพลิดเพลินกับเทคโนโลยี RGBIC เพื่อการแสดงสีสันหลากหลายเฉด วางได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง หรือด้านหลังทีวี เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ โหมดซิงไฟที่ปรับแต่งให้พร้อมใช้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสลับระหว่างโหมดแสงแบบไดนามิก, คงที่ หรือปรับแต่งได้ตามใจคุณ คุณยังสามารถกำหนดให้ไฟกะพริบตามจังหวะเพลง หรือซิงค์กับหน้าจอทีวีของคุณได้ (ต้องใช้ HDMI Sync Box)


## ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสดงสีสันหลายสีพร้อมกัน
- ตัวเลือกการวางหลายรูปแบบ
- ซิงค์กับทีวี (จำเป็นต้องมี Sync Box)



## สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



## ใช้งานได้ตามใจชอบได้ทุกที่

วาง Gradient Light Bars ของเราในแนวนอนหรือแนวตั้งบนตู้ทีวีหรือโต๊ะทำงาน หรือติดตั้งที่ด้านหลังทีวี/จอมอนิเตอร์โดยใช้ตัวยึดแม่เหล็กด้านหลัง ด้วยมุมหมุน 100° คุณจึงสามารถปรับทิศทางเอฟเฟกต์แสงไปรอบๆ เพื่อสร้างบรรยากาศสุดพิเศษได้ตามต้องการ



## โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่อัปโหลดโหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



## ซิงค์ไฟกับเสียงเพลง

ติดตั้งผู้จับห้วงดนตรีด้วยคุณสมบัติการซิงค์เพลงของเรา ซึ่งโครโมโซมของคุณกับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงจำไว้ว่าให้วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับลำโพง เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างเสียงและแสงได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัว



## แสงรอบทิศทางที่สมจริง

ซิงค์ไฟของคุณกับเพลงและภาพโดยใช้ HDMI Sync Box เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงของคุณ คุณสมบัติการซิงค์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการชมภาพยนตร์และการเล่นเกมผ่านทีวี โดยจะสร้างบรรยากาศระดับอารมณ์ให้คุณเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ทำให้คอนเทนต์ของคุณมีชีวิตชีวาสมจริงมากกว่าที่เคย



## โหมดแสงแบบคงที่และแบบไดนามิกเพื่อปรับอารมณ์ของคุณ

เลือกจากสีนับล้านสีหรือจากชุดโหมดแสงที่เราออกแบบมาให้คุณ ด้วยตัวเลือกมากมาย คุณสามารถเพิ่มความมหัศจรรย์ให้กับวันหยุด งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ส่วนตัว และบรรยากาศประจำวันของคุณได้



# ข้อมูลจำเพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม  
หรี่แสงได้: ได้

## การออกแบบและตกแต่ง

สี: ดำ  
วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี  
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7  
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000  
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้  
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้  
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี  
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้  
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -  
เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: เซริมบรรยากาศ

## คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 49 mA

## การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7  
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.545 kg  
ความสูง: 5.04 cm  
ความยาว: 31.8 cm  
ความกว้าง: 9 cm  
ความสูงโดยรวม: 5.04 mm  
ความยาวโดยรวม: 31.8 mm  
ความกว้างโดยรวม: 9 mm

## บริการ

รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: NA  
สีของแสงไฟ: RGB  
มีหลอดไฟวัตต์: 8.2  
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ  
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

## ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes  
WiFi: Wireless G  
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date  
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999  
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514865433  
น้ำหนักสุทธิ: 0.55 kg  
น้ำหนักสุทธิ: 0.81 kg  
ความสูง: 17.1 cm  
ความยาว: 7.4 cm  
ความกว้าง: 41.3 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify