

# WiZ



## หลอดไฟ A60 E27 60 วัตต์

ไม่ว่าทุกช่วงเวลาจะถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน และหลอดไฟอัจฉริยะก็เช่นกัน ไฟ WiZ นี้อาจมีรูปร่างพื้นฐานเหมือน A60 แต่ให้บางอย่างที่พิเศษจริงๆ นั่นก็คือไฟ LED สีขาวที่ปรับได้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และทุกอารมณ์ของคุณ กำหนดเวลาแสงไฟโทนเย็นเมื่อคุณต้องการสมาธิ หรือแสงไฟอันนุ่มนวลเมื่อคุณต้องการผ่อนคลาย เลือกแลบได้ก็ได้อันเหมาะกับคุณในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดและสนุกสนานที่สุดที่บ้าน ควบคุม Wi-Fi ทั้งหมดได้โดยใช้แอป WiZ, รีโมท WiZ หรือเสียงของคุณ

## ผลิตภัณฑ์เด่น

- หลอดไฟอัจฉริยะสีขาว-เหลืองแบบปรับสีได้
- สูงสุด 806 ลูเมน
- แคมเชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง




## การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเคเบิ้ลเพิ่มเติม



## สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



## ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณ

ดูภาพรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของไฟด้วยแอป WiZ เข้าถึงรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่บ้านได้อย่างง่ายดาย



## ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น



## เปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WiZ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิดใช้งานคุณสมบัต SpaceSense ในแอป WiZ และสั่งให้ไฟและอุปกรณ์เปิดและปิดโดยอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับความเคลื่อนไหว ต้องมีอุปกรณ์ WiZ อย่างน้อย 2 เครื่องในห้องเพื่อให้คุณสมบัต SpaceSense ทำงานได้



## แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจืดจางและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



# ข้อมูลจำเพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม  
รูปทรงหลอดไฟ: A60  
ช่อง: E27  
ประเภทของกระจก: ฝ้า  
หรือแสงได้: ได้

## ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.05 kg

## ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี  
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%  
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000  
อายุการใช้งานสิ้น: 25,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM  
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80  
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K  
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: แสงสีขาวปรับได้  
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm  
เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s  
เวลาออร์มอพอนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที  
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)  
(Nom): 100 lm/W

## คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 65 mA

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8720169078024  
EOC: 872016907802400  
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
827-65 TW 1CT/6

## การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5  
แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V  
การใช้พลังงาน: 8 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 111 mm  
ความยาวโดยรวม: 111 mm  
ความกว้างโดยรวม: 60 mm

## ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 25,000  
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm  
อัตรากำลัง: 8 W

## บริการ

รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

## ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes  
WiFi: Wireless G  
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date  
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999  
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169078024  
น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg  
น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg  
ความสูง: 13 cm  
ความยาว: 7 cm  
ความกว้าง: 7 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify